

# Vertex Dental

## MAQUINARIA y ACCESORIOS

### Vertex™ MULTICURE POLIMERIZADORA

#### Aplicaciones:

- > Resinas termopolimerizables. 4 muflas, 100°C (Rapid-Simplified, Regular, Implacryl & Soft)
- > Resinas autopolimerizables, 3 muflas, 55°C, 2.5 Bar (Castapress, Castavaria, Implacryl Cold, Castaquick, Self-Curing & Trayplast)
- > Resinas de ortodoncia, 9 modelos, 55°C, 2.5 Bar (Orthoplast)
- > Resinas para provisionales y acrílicos para coronas y puentes, 93°C, 6.0 Bar

#### Descripción:

- > Tiempos de programas ajustables
- > Temperaturas ajustables
- > Presión ajustable (regulador de la presión del aire opcional)
- > Temperatura máxima = 100° C (temperatura d'ebullición)
- > Presión máxima de trabajo: 6 Bars
- > Válvula de vaciado del agua en la parte derecha
- > Dimensiones internas de la cámara: 220 mm. Ancho x 200 mm. Alto.
- > Programable hasta en 2 fases (2 paradas con 2 diferentes temperaturas y tiempos)



### Vertex™ MUFLAS ANATÓMICAS

#### Presentación:

- Mufla superior
- Mufla inferior
- Brida para dos muflas
- Kit de mufla superior + mufla inferior + brida para dos muflas

#### Ventajas:

- Las muflas Vertex™ de metal, superiores e inferiores están diseñadas especialmente para ser utilizadas con la máquina polimerizadora Vertex™ Multiculture. Es por esta razón que se pueden polimerizar 4 muflas al mismo tiempo con la mencionada máquina.

